



Unik2-HC-DB-300-F5-60_PPF

Absorción de energía nominal	295.0 W
Flujo luminoso	36980 lm
Flujo de fotonas fotosintéticas	662 µmol/s
Eficiencia	2,24 µmol/J
Lentes	60 °


PPFD sobre 1x1m con Optica 60° desde 0.250 m de distancia de la fuente luminosa





PPFD sobre 1x1m con Optica 60° desde 0.500 m de distancia de la fuente luminosa



PPFD sobre 1x1m with Optica 60° to 0.750 m de distancia de la fuente luminosa




PPFD sobre 1x1m con Optica 60° desde 1.000 m de distancia de la fuente luminosa




Unik2-HC-DB-300-F5-90_PPF

Absorción de energía nominal	295.0 W
Flujo luminoso	36980 lm
Flujo de fotonas fotosintéticas	662 µmol/s
Eficiencia	2,24 µmol/J
Lentes	90 °


PPFD sobre 1x1m con Optica 90° desde 0.250 m de distancia de la fuente luminosa





PPFD sobre 1x1m con Optica 90° desde 0.500 m de distancia de la fuente luminosa



PPFD sobre 1x1m with Optica 90° to 0.750 m de distancia de la fuente luminosa




PPFD sobre 1x1m con Optica 90° desde 1.000 m de distancia de la fuente luminosa




Unik2-HC-DB-300-F5-120SQ_PPF

Absorción de energía nominal	295.0 W
Flujo luminoso	36980 lm
Flujo de fotonas fotosintéticas	662 µmol/s
Eficiencia	2,24 µmol/J
Lentes	120 ° Square


PPFD sobre 1x1m con Optica 120SQ desde 0.250 m de distancia de la fuente luminosa





PPFD sobre 1x1m con Optica 120SQ desde 0.500 m de distancia de la fuente luminosa



PPFD sobre 1x1m with Optica 120SQ to 0.750 m de distancia de la fuente luminosa




PPFD sobre 1x1m con Optica 120SQ desde 1.000 m de distancia de la fuente luminosa




Unik2-HC-DB-300-FS-155_PPF

Absorción de energía nominal	295.0 W
Flujo luminoso	36980 lm
Flujo de fotonas fotosintéticas	662 µmol/s
Eficiencia	2,24 µmol/J
Lentes	155°


PPFD sobre 1x1m con Optica 155° desde 0.250 m de distancia de la fuente luminosa



PPFD sobre 1x1m con Optica 155° desde 0.500 m de distancia de la fuente luminosa



PPFD sobre 1x1m with Optica 155° to 0.750 m de distancia de la fuente luminosa



PPFD sobre 1x1m con Optica 155° desde 1.000 m de distancia de la fuente luminosa

